

Triflex HX1 Facelift Plus  
Akkukäyttöiset pölynimurit  
Triflex HX1, patentoitu 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointi-aikaa<sup>\*</sup>
- Yhtä tehokas kuin perinteinen Miele-pölynimuri<sup>\*\*</sup>
- 99,999 %<sup>\*\*\*</sup> pölynkeräyskyky HEPA<sup>\*\*\*</sup>-suodattimella
- Leveä moottoroitu suulake, jossa älykäs lattiapinnan tunnistus
- Huonekalujen nopea puhdistus – erikoisleveä tekstiilisuulake

<sup>\*</sup> Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

<sup>\*\*</sup> Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

<sup>\*\*\*</sup> IEC 62885-4

EAN: 4002516623908 / Materiaalin numero: 12181420 / Vanhan materiaalin numero: 41MML530EU1

<b>Rakennettyyppi</b>	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX1
Tuotetyyppi	SMML5
Laitteen väri	Obsidian-musta
<b>Puhdistus</b>	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liukusäädin
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
<b>Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys</b>	
Nimellinen tehonkulutus, W	120
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
<b>Tekniset tiedot</b>	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	80,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	60
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	30
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	17
Imurointialue, m <sup>2</sup>	125
Latausaika, min	240
<b>Vakiovarusteet</b>	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 430 mattosuulake	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtälähde	•