

Triflex HX1 Facelift Flash
Akkukäyttöiset pölynimurit
Triflex HX1, patentoitu 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointi-aikaa *
- Yhtä tehokas kuin perinteinen Miele-pölynimuri**
- 99,999 %*** pölynkeräyskyky HEPA***-suodattimella
- Leveä LED-valollinen suulake löytää piileskelevätkin villakoirat
- Huonekalujen nopea puhdistus – erikoisleveä tekstiilisuulake

* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

** Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

*** IEC 62885-4

EAN: 4002516624417 / Materiaalin numero: 12181430 /
Vanhan materiaalin numero: 41MML531EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX1
Tuotetyyppi	SMML5
Laitteen väri	grafiitinharmaa
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liikusäädin
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	120
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	80,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1297
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointi-aika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	60
Imurointi-aika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	30
Imurointi-aika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	17
Imurointialue, m ²	125
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Seinäteline	•
Virtälähde	•