


KM 7594 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

?? PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



- Lyhyimmät kuumennusajat – TwinBooster
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto
- Intuitiiviset pikavalinnat numerosarjojen avulla: Smart Select
- Leveys 936 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- ?? keittoaluetta, joista 4 PowerFlex-alueita ja 28 cm keittoalue


EAN: 4002516654896 / Materiaalin numero: 12198300 /
Vanhan materiaalin numero: 26759470NER

Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Pinta-asennus	–/•
Pinta-asennus	•
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	PowerFlex-Keittoalue
Koko, mm	Ø 150 – 230
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Keittoalue 2	
Sijainti	Keskitetty
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 180-280
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	PowerFlex-silloitus
Koko, mm	230x390
Booster-toiminnon maksimiteho, W	4800
Maksimiteho, W	3400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	7300
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	SmartSelect
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitaisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	936

KM 7594 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

?? PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



EAN: 4002516654896 / Materiaalin numero: 12198300 /


Vanhan materiaalin numero: 26759470NER

Mitat, mm (korkeus)	51
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	916 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Rungon korkeus sis. liitântärasian, mm	51
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	916
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	16
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	940
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitântäteho, kW	11,00
Liitântäjohtoon pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Ei


KM 7594 FL

Induktiokeittotasoa omalla ohjauksella

?? PowerFlex-keittoaluetta maksimiteholla keittämiseen



KM7594FL, KM7594-2FL (Installation drawings)



KM7594FL, KM7594-2FL (Installation drawing)