

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen  
SlimLine-malli, jäännöskosteuden säätö täydellisiä kuivaustuloksia varten.



- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmavirran ansiosta
- Kaikkien tekstiilien täydellisen tarkka kuivaus – PerfectDry

EAN: 4002516659310 / Materiaalin numero: 12260110 /  
Vanhan materiaalin numero: 52516003NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	SlimLine
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Täyttömäärä, kg	16,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	12,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	16,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	300,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,55
Ohjelma-aika, min	31
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1089
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800

## PDR 516 SL ROP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen  
SlimLine-malli, jäännöskosteuden säätö täydellisiä kuivaustuloksia varten.



EAN: 4002516659310 / Materiaalin numero: 12260110 /  
Vanhan materiaalin numero: 52516003NWE

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	145,7
Bruttopaino, kg	159
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,70
<b>Ominaisuudet</b>	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasiihti	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Matalan lämpötilan toiminto	•
Teleskooppijalusta	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•