

## PDR 516 SL COP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmapirran ansiosta
- Yksinkertainen käyttö – helposti puhdistettava suuri nukkasiehti

EAN: 4002516659327 / Materiaalin numero: 12260130 / Vanhan materiaalin numero: 52516012NWE

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	SlimLine
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Täyttömäärä, kg	16,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	12,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	16,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	300,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
<b>Sovellus</b>	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,55
Ohjelma-aika, min	31
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25
<b>Kuivausrummun mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1089
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	145,7
Bruttopaino, kg	159
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,70

## PDR 516 SL COP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



EAN: 4002516659327 / Materiaalin numero: 12260130 /  
Vanhan materiaalin numero: 52516012NWE

Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasihti	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Teleskooppijalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk.,ertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojaluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•