

PDR 516 SL COP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen
SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



- Rummun tilavuus 300.00 l, täyttömäärä 12.0 kg – 16.0 kg
- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmavirran ansiosta
- Yksinkertainen käyttö – helposti puhdistettava suuri nukkasiehti

EAN: 4002516659327 / Materiaalin numero: 12260130 /
Vanhan materiaalin numero: 52516012NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	SlimLine
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	12,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	16,0
Rummun tilavuus, l	300,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
Sovellus	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,55
Ohjelma-aika, min	31
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25
Kuivausrummun mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1089
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	145,7
Bruttopaino, kg	159
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1664
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,70

PDR 516 SL COP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen
SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



EAN: 4002516659327 / Materiaalin numero: 12260130 /
Vanhan materiaalin numero: 52516012NWE

Ominaisuudet	
Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasшти	•
Rumpun SoftLift-olakkeet	•
Teleskooppijalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Kierrätysaste, %	96
Liitäntävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
Kytkentärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•