

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Hormiin poistava kuivausrumpu, raudanharmaat sivut, sähkö SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



- Rummun tilavuus 300.00 l, täyttömäärä 12.0 kg – 16.0 kg
- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmavirran ansiosta
- Yksinkertainen käyttö – helposti puhdistettava suuri nukkasiehti

EAN: 4002516659334 / Materiaalin numero: 12260190 / Vanhan materiaalin numero: 52516011NWE

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	SlimLine
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	12,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	16,0
Rummun tilavuus, l	300,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käsisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
<b>Sovellus</b>	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii leirintäalueille	•
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,55
Ohjelma-aika, min	31
<b>Ohjaus</b>	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ
Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25
<b>Kuivausrummun mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1089
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	145,7
Bruttopaino, kg	159
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1664
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,70

## PDR 516 SL COP [EL IGS]

Hormiin poistava kuivausrumpu, raudanharmaat sivut, sähkö SlimLine-malli, aikasäädöllä maksujärjestelmää varten.



EAN: 4002516659334 / Materiaalin numero: 12260190 /  
Vanhan materiaalin numero: 52516011NWE

### Ominaisuudet

Älykäs rumpun pyörimissuunnan vaihto

•

Suuri nukkasшти

•

Rumpun SoftLift-olakkeet

•

Teleskooppijalusta

•

Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko

•

Yleiskäyttöiset lisävarusteet

•

### Tehokkuus ja kestävyys

Kierrätysaste, %

96

### Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)

•

Optinen liitäntä huoltoon varten

•

Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)

•

WiFi

•

Kytkeärasia

•

LAN-moduuli (valinnainen)

•

### Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE

•

VDE

•

VDE-EMC

•

Suojausluokka IPX4

•

WEEE

•

UKCA

•

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen

•