

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen
SlimLine-malli, jossa helppokäyttöinen aikaohjaus.



- Rummun tilavuus 300.00 l, täyttömäärä 12.0 kg – 16.0 kg
- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmapirran ansiosta
- Yksinkertainen käyttö – helposti puhdistettava suuri nukkasiehti

EAN: 4002516659341 / Materiaalin numero: 12260240 /
Vanhan materiaalin numero: 52516022NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	Edestä täytettävä
Valikoima	SlimLine
Etuosa	Raudanharmaa
Sivupaneelit	Galvanoitu teräspelti
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:25	12,0
Täyttömäärä täyttösuhteella 1:18	16,0
Rummun tilavuus, l	300,00
Kuivausjärjestelmä	Poistoilma
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii pienyrityksille	•
Sopii yliopistoihin, päiväkoteihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii leirintäalueille	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Sopii lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotoille	•
Sopii petrokemian alalle	•
Sopii elintarvikealalle	•
Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskäyttöön	•
Sopii hoivakotikäyttöön	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	12,5
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,55
Ohjelma-aika, min	31
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Sähkö
Sähköliitäntä	3N AC 400V 50/60HZ

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Poistoilmakuivausrumpu, galvanoidut sivut, sähkölämmitteinen
SlimLine-malli, jossa helppokäyttöinen aikaohjaus.



EAN: 4002516659341 / Materiaalin numero: 12260240 /
Vanhan materiaalin numero: 52516022NWE

Sähkölämmitysteho, kW	13,50
Kokonaisliitäntäteho, kW	14,10
Sulakekoko, A	25

Kuivausrummun mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1089
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	145,7
Bruttopaino, kg	159
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N	1664

Päästötiedot

Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	1,70

Ominaisuudet

Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasihti	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Teleskooppijalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•

Taloudellisuus

Kierrätysaste, %	96
------------------	----

Liitäntävaihtoehdot

Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisävaruste)	•
WiFi	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•

Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•