

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]
Lämpöpumppukuivausrummut
SlimLine, jäännöskosteusohjaus, 230 V.



- Rummun tilavuus 200.00 l, täyttömäärä 11.0 kg
- Kuluttaa 60 % vähemmän energiaa kuin poistoilmakuivausrumpu*
- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmavirran ansiosta

* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 60 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516659426 / Materiaalin numero: 12260580 /
Vanhan materiaalin numero: 52511002NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	SlimLine
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Täyttömäärä, kg	11,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	200,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun käisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
Sovellus	
Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle	•
Sopii hoiva- ja palvelukoteihin	•
Sopii kiinteistöhuoltoon	•
Sopii asuntoloihin ja asuntoyhtiöihin	•
Sopii ammattipesuloihin	•
Sopii yliopistoihin, päiväkodeihin ja kouluihin	•
Sopii sairaaloihin	•
Sopii urheiluseuroille	•
Sopii kauneushoitoloihin, kylpylöihin ja kuntokeskuksiin	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	4,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,22
Ohjelma-aika, min	59
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	Jäännöskosteusohjaus
Pisin ajastus, h	24
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu ja CleanStream
Sähköliitäntä	1N AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Lämmitysteho, lämpöpumppu, kW	6,40
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,00
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1075
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]
Lämpöpumppukuivausrummut
SlimLine, jäännöskosteusohjaus, 230 V.



EAN: 4002516659426 / Materiaalin numero: 12260580 /
Vanhan materiaalin numero: 52511002NWE

Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	192,7
Bruttopaino, kg	206
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m ²	2052
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,30
Ominaisuudet	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasihtti	•
Kaksiportainen suodatus	•
PerfectDry	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Teleskooppijalusta	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R450a
Kylmäaineen määrä, kg	1,35
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO ₂ e	605
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO ₂ e	877
Liitännävaihtoehdot	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoa varten	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
Vaat.muk., sertif.,symbolit	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•