

KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto
Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



- Mielen hiljaisin TwolnOne – Silence-moottori
- Monipuolinen – Plug&Play tai putken kautta huonet. palauttava
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 / Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS

Rakennetyyppi	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
Toimintatavat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Kyllä
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 3	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 4	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Käyttömukavuus	
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•

KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpöisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 /
Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS

Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihiisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
ECO-moottori	•
Helppohoitisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Huonetilaan palauttava	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla 1 (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	200
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500

KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrynpöisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta




EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 /
Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS

Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitântäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitântäjohton pituus, m	1,6
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiiisuodatin huonetilaan palauttavaksi asentamista varten	•
Plug&Play-sovitin	•


KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto
 Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation
 (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play
 (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
 Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
 Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
 Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto


Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


KMDA 7272 FL-U Silence
 Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto
 Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing