

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Joustava asentaa, putken kautta huonet. palautt. (esim. KFKS-UR) tai Plug & Play
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 /  
Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS

<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	•
<b>Toimintatilat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Huonetilaan palauttava
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 4</b>	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
<b>Käyttömukavuus</b>	
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehosen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 /

Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS

Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatika	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
ECO-moottori	•
Silence-moottori	•
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumentemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668626 / Materiaalin numero: 12266300 /

Vanhan materiaalin numero: 26727279DFS



Mitat, mm (syvyys)	520
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	200
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500 mm
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitântäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitântäjohdon pituus, m	1,6
<b>Vakiovarusteet</b>	
Virtajohto	Kyllä
Aktiivihiihisuodatin huonetilaan palauttavaksi asentamista varten	•
Plug&Play-sovitin	•

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpisto




Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

## KMDA 7272 FL-U Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, huonetilaan palauttava, 4 keittoaluetta



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing