

## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto

Silence-moottori, hormiin polstava, 4 keittoaluetta



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 pyöreää keittoaluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Monipuolisiin polstoliitännöihin



EAN: 4002516668305 / Materiaalin numero: 12266720 /

Vanhan materiaalin numero: 26727208NER

<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DMK 150-1
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Ei
<b>Toimintatilat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Poistoilma
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Musta
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Maksimiteho, W	2300
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 4</b>	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Maksimiteho, W	1400
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	2100
<b>Käyttömukavuus</b>	
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehohen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaattiikka	•

## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta



EAN: 4002516668305 / Materiaalin numero: 12266720 /  
Vanhan materiaalin numero: 26727208NER



Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetumahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,5
Silence-moottori	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka	A
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Käyttö hormiin poistavana</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Imuteho intensiiviteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Imuteho Booster-teholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•



## KMDA 7272 FR-A Silence

Induktiokeittotas, jossa integroitu höyrypoisto  
Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7272FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air  
(Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x,  
Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
2 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant  
3 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
9 Exhaust air – drawing

## KMDA 7272 FR-A Silence


Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto  
Silence-moottori, hormiin poistava, 4 keittoaluetta



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant  
12 Exhaust air – drawing