

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto

Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin poistavana



- Mielen hiljaisin TwoInOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 Flex-alueetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Monipuolisiin poistoliitännöihin



EAN: 4002516671992 / Materiaalin numero: 12268370 /
Vanhan materiaalin numero: 26747308NER

Rakennetyyppi	
Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx,DMK 150-1
Toimintatilat	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	Poistoilma
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Ruostumaton teräs
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiilisuodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Merkkivalo "Puhdista rasvansuodatin"	•

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö hormiin poistavana



EAN: 4002516671992 / Materiaalin numero: 12268370 /

Vanhan materiaalin numero: 26747308NER

Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,5
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	NA
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitusuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Imuteho Booster-teholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakoskettimen liitäntä	•

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin poistavana



EAN: 4002516671992 / Materiaalin numero: 12268370 /

Vanhan materiaalin numero: 26747308NER

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	201
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	194
Paino, kg	16
Kokonaisliitäntäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	1,6

Vakiovarusteet



Virtajohto	Kyllä
------------	-------

KMDA 7473 FR-A Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrinpoisto

Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin poistavana




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓



KMDA7473FL/FR – Operating options

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)



KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FR, KMDA7473FR – Side view lying on top+x, Plug&Play – Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing


KMDA 7473 FR-A Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrynpöisto


Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin poistavana



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
10 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
11 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
12 Exhaust air – drawing