

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto
Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin polstavana



- Mielen hiljaisin TwolnOne – Silence-moottori
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 Flex-alueetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus
- Monipuolisiin polstoliitäntöihin

A+

EAN: 4002516671237 / Materiaalin numero: 12268460 /
Vanhan materiaalin numero: 26747378DFS

Rakennetyyppi	
Induktiokaittotasu, jossa integroitu höyrynpolsto	•
Toimintatavat	
Poistoilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DMK 150-1
Huonetilan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Ei
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilan väri	Ruostumaton teräs
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	4
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Keittoalue 2	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihluodatin"	•
Jälkikäyntiaika 5/15 min	•

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö hormiin poistavana



EAN: 4002516671237 / Materiaalin numero: 12268460 /
Vanhan materiaalin numero: 26747378DFS

Pyyhkimissuoja	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
ECO-moottori	•
Vuotuinen energiankulutus, kWh	31,5
Silence-moottori	•
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	-
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
Käyttö hormiin poistavana	
Imuteho minimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	195
Imuteho maksimiteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	530
Imuteho intensiiviteholla (m ³ /h) standardin EN 61591 mukaisesti	610
Ilman läpivirtaus, Booster-teho 1 (m ³ /h)	610
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	41,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	64,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	27,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	50,0
Äänenpaine intensiiviteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	53,0
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Ikkunakoskettimen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	520

KMDA 7473 FL-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto

Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö hormiin poistavana




EAN: 4002516671237 / Materiaalin numero: 12268460 /
Vanhan materiaalin numero: 26747378DFS

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitännärasian, mm	200
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,50
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Liitännäjohdon pituus, m	1,6
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


KMDA 7473 FL-A Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto
 Silence-moottori ja 2 Flex-alue, käyttö hormiin poistavana

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing


KMDA 7473 FL-A Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto


Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö hormiin poistavana




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

