

## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto

Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö huonetilaan palauttavana



- Mielen hiljaisin TwolnOne – Silence-moottori
- Monipuolinen – Plug&Play tai putken kautta huonet. palauttava
- Reilusti tilaa – 4 isoa keittoaluetta ja 2 Flex-aluetta
- Automaattinen puhaltimen tehonsäätö – Con@ctivity
- Kätevä ohjaus numeroasteikolla – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516669791 / Materiaalin numero: 12268470 / Vanhan materiaalin numero: 26747379DFS

<b>Rakennetyyppi</b>	
Induktiokeittotaso, jossa integroitu höyrynpisto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Huonetilaan palautettavan ilman ohjauksen lisävarusteet	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Huonetilaan palauttavana niin, ettei ilmaa ohjata (Plug&Play-asennus)	Kyllä
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehyksetön – pinta-asennettava	•
Huullosasennettava liesituuletin	•
Suojaritilän väri	Ruostumaton teräs
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	2
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	4
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	Vasen
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x420
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect Plus
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Digitaalinen tehojen näyttö	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Yksilölliset asetumahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Merkkivalo "Vaihda aktiivihiihluodatin"	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induktiokaitotaso, jossa integroitu höyrynpöisto

Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö huonetilaan palauttavana



EAN: 4002516669791 / Materiaalin numero: 12268470 /  
Vanhan materiaalin numero: 26747379DFS

Jälkikäyntiaika 5/15 min	•
Pyyhkimissuoja	•
Merkkivalo "Puhdista rasvasuodatin"	•
Hälytyskello	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
ECO-moottori	•
Silence-moottori	•
<b>Helppohoitisuus</b>	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
<b>Suodatinjärjestelmä</b>	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	1
<b>Huonetilaan palauttava</b>	
Imuteho minimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	145
Imuteho maksimiteholla (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	465
Imuteho Booster-teholla 1 (m <sup>3</sup> /h) standardin EN 61591 mukaisesti	510
Ääniteho minimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho maksimiteholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	68,0
Äänenpaine minimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	34,0
Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	70,0
Äänenpaine maksimiteholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	55,0
Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	57,0
<b>Turvallisuus</b>	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäähdytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Mitat, mm (leveys)	800
Mitat, mm (korkeus)	200
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	500
Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm	200
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	780
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	15
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	804

## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrynpöisto

Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö huonetilaan palauttavana



EAN: 4002516669791 / Materiaalin numero: 12268470 /  
Vanhan materiaalin numero: 26747379DFS

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm 524  
(syvyys)

Kokonaisliitântäteho, kW 7,50

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60

Liitântäjohdon pituus, m 1,6

### Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä

Aktiivihillisuodatin huonetilaan palauttavaksi asentamista varten •


Plug&Play-sovitin •

## KMDA 7473 FL-U Silence


Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrynpisto

Silence-moottori ja 2 Flex-alue, käyttö huonetilaan palauttavana

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktiokaittotasoa, jossa integroitu höyrypoisto


Silence-moottori ja 2 Flex-alueetta, käyttö huonetilaan palauttavana




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing


## KMDA 7473 FL-U Silence

Induktiokaittotas, jossa integroitu höyrypoisto


Silence-moottori ja 2 Flex-aluetta, käyttö huonetilaan palauttavana



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing