

K 7315 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi
käyttöä helpottavat LED-valaistus ja SuperCool.



- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- Automaattinen SuperCool-toiminto jäähdyttää ruoan nopeasti



EAN: 4002516664321 / Materiaalin numero: 12270220 /
Vanhan materiaalin numero: 36731505EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Party-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	5
Pulloteline kromattua metallia	•
Oven tölkkihyllyjen määrä	3
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	4
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	101,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,27
Turvallisuus	
Ovihällytyksen merkkiäänä	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1221
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1228
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	541
Laitteen korkeus, mm	1221
Laitteen syvyys, mm	548
Paino, kg	39,9
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	19
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	204
4* pakastinosan tilavuus, l	0
Kokonaiskäyttötilavuus, l	204
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	700
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1

K 7315 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

käyttöä helpottavat LED-valaistus ja SuperCool.



EAN: 4002516664321 / Materiaalin numero: 12270220 /
Vanhan materiaalin numero: 36731505EU1

Taajuus, Hz


50

Liitäntäjohdon pituus, m

2,3

K 7315 E

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi
käyttöä helpottavat LED-valaistus ja SuperCool.



K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, installation (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7318D, K7328D, K7316E, K7326E, K7317D, K7327D, K7315E, K7325E, side view (installation drawings)