


KM 7897-1 FL Diamond

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

alueeton induktio ja DiamondFinish, kestää käytössä pitkään



- Kovaa kulutusta kestävä pinta – DiamondFinish
- Älykäs keittoastian tunnistus – jopa 6 keittoastiaa
- Nopea ja intuitiivinen valinta numeroasteikolla – Smart Select White
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto
- Kehyksetön malli, huullos- tai pinta-asennettava


EAN: 4002516672111 / Materiaalin numero: 12275760 /
Vanhan materiaalin numero: 26789773DFS

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyyltikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Naarmuuntumaton pinta	DiamondFinish
Keraamisen tason väri	Grafiitinmusta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	6
Keittoalue 1	
Sijainti	Vapaasti valittavissa
Tyyppi	Alueeton
Koko, mm	870x380
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3300
Maksimiteho, W	2600
TwinBooster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	Smart Select White
Näytön väri	Valkoinen
Älykäs kattilantunnistus	•
Kohdistusapu	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Pyyhkimissuoja	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitaisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•

KM 7897-1 FL Diamond

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

alueeton induktio ja DiamondFinish, kestää käytössä pitkään



EAN: 4002516672111 / Materiaalin numero: 12275760 /
Vanhan materiaalin numero: 26789773DFS

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumenemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S), mm 51 x 936 x 520

Mitat, mm (leveys) 936

Mitat, mm (korkeus) 51

Mitat, mm (syvyys) 520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys) 916 mm

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys) 500 mm

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm 51

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 916

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 500

Paino, kg 21

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys) 940

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys) 524

Kokonaisliitäntäteho, kW 11,00

Liitäntäjohdon pituus, m 1,4

Jännite, V 230

Taajuus, Hz 50-60


Vakiovarusteet

Virtajohto Kyllä


KM 7897-1 FL Diamond

Induktiokittotaso omalla ohjauksella

alueeton induktio ja DiamondFinish, kestää käytössä pitkään



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – onset



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit