

Triflex HX2 BlackEdition  
Akkukäyttöiset pölynimurit  
Triflex HX2, patentoitu 3-in-1-malli, taipuu moneen



- Patentoitu<sup>†</sup> 3-in-1-konsepti monipuoliseen imurointiin
- Leveä LED-valollinen suulake löytää piileskelevätkin villakoirat
- Yhdellä latauksella jopa 60 minuuttia imurointiaikaa<sup>\*\*</sup>
- 99,999 %<sup>\*\*\*</sup> pölynkeräyskyky HEPA<sup>\*\*\*</sup>-suodattimella

<sup>†</sup> Patenti: DE 10 2016 105 475 B4

<sup>\*\*</sup> Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua Multi Floor XXL -suulaketta.

<sup>\*\*\*</sup> IEC 62885-4

EAN: 4002516675471 / Materiaalin numero: 12286590 /  
Vanhan materiaalin numero: 41OML535EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Triflex HX2
Tuotetyyppi	SOML5
Laitteen väri	Obsidian-musta
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	3-portainen liikusäädin
Vaihdeettava Li-ioniakku	•
3in1	•
Tehokkuus ja ympäristöystävällisyys	
Nimellinen tehonkulutus, W	272
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Poistoilmansuodatin	HEPA Lifetime -suodatin
Pölypussin tilavuus, l	0,5
Tekniset tiedot	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	77,0
Leveys, mm	1297
Korkeus, mm	260
Paino, kg	3,6
V	25,2
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	60
Imurointiaika MIN-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	30
Imurointiaika MAX-teholla, kun käytössä moottoroituja varusteita	14
Imurointialue, m <sup>2</sup>	125
Latausaika, min	240
Vakiovarusteet	
Kolmeosainen varustesarja	Integroitu seinäkiinnike
Rakosuulake	•
Pölysuulake, jossa tekokuituharjakset	•
Tekstiilisuulake XXL SPD 20	•
Moottoroitu Multi Floor XXL SEB 435 mattosuulake, jossa BrilliantLight	•
Puhdistustyökalu	Ei
Virtalähde	•
XS seinäkiinnike	•
Carpet Care Tool	•