

## PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

### Lämpöpumppukuivausrummut

SlimLine, aikakuivaus maksujärjestelmäkäyttöä varten, 230 V.



- Rummun tilavuus 200.00 l, täyttömäärä 11.0 kg
- Kuluttaa 60 % vähemmän energiaa kuin poistoilmakuivausrumpu\*
- Erittäin helppo asennus – leveys vain 711 mm
- Helppo siirtää – suora pääsy alapuolelle
- Lyhyimmät jaksot viiston ilmvirran ansiosta

\* Lämpöpumppukuivausrummut kuluttavat jopa 60 % vähemmän energiaa kuin sähkölämmitteiset poistoilmakuivausrummut.

EAN: 4002516681298 / Materiaalin numero: 12295750 /  
Vanhan materiaalin numero: 52511012NWE

Rakennetyyppi ja design	
Rakennetyyppi	SlimLine
Valikoima	Professional
Etuosa	Raudanharmaa
Ohjauspaneelin väri	Ruostumatonta teräs
Täyttömäärä, kg	11,0
Täyttösuhde	1:18
Rummun tilavuus, l	200,00
Kuivausjärjestelmä	Lämpöpumppu
Luukku [Ø], mm	520
Luukun avautumiskulma, astetta	180
Luukun kätsisyys	vasen
Rumpu ruostumatonta terästä	•
Kennorumpu ruostumatonta terästä	Ei
Sovellus	
Sopii itsepalvelupesuloihin	•
Suorituskykytiedot	
Enimmäishaihdutusteho, l/h	4,50
Energian ominaiskulutus, kWh/kg	0,22
Ohjelma-aika, min	59
Ohjaus	
Ohjausjärjestelmä	M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus	Määritettyjen parametrien asetus
Käyttöliittymä	aikaohjaus
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Ohjauspaneeli, jossa on selkeät symbolit	•
Vakiosähköliitäntä	
Lämmitystapa	Lämpöpumppu ja CleanStream
Sähköliitäntä	1N AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	0,00
Lämmitysteho, lämpöpumppu, kW	6,40
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,00
Sulakekoko, A	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, korkeus, mm	1800
Ulkomitat, leveys, mm	711
Ulkomitat, syvyys, mm	1075
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	1810
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	800
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	1180
Nettopaino, kg	192,7
Bruttopaino, kg	206
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	2052
Päästötiedot	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	55 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	2,30

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Lämpöpumppukuivausrummut

SlimLine, aikakuivaus maksujärjestelmäkäyttöä varten, 230 V.



EAN: 4002516681298 / Materiaalin numero: 12295750 /  
Vanhan materiaalin numero: 52511012NWE

<b>Ominaisuudet</b>	
Älykäs rummun pyörimissuunnan vaihto	•
Suuri nukkasiihti	•
Rummun SoftLift-olakkeet	•
Teleskooppijalusta	•
Tiedonsiirtotikun liitäntäaukko	•
Yleiskäyttöiset lisävarusteet	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Sisältää kasvihuonekaasuiksi laskettavia fluoriyhdisteitä	•
Ilmatiiviisti suljettu järjestelmä	•
Kylmäaine	R450a
Kylmäaineen määrä, kg	1,35
Lämmityspotentiaali (GWP), kylmäaine, kg CO2e	605
Lämmityspotentiaali (GWP), kone, kg CO2e	877
<b>Liitäntävaihtoehdot</b>	
Maksujärjestelmä (valinnainen)	•
Optinen liitäntä huoltoon varten	•
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)	•
WLAN kuivausrumpu	•
Kytkenärasia	•
LAN-moduuli (valinnainen)	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Suojausluokka IPX4	•
WEEE	•
UKCA	•
Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen	•