

FNS 4782 E N

Vapaasti sijoitettava pakastin mukava NoFrost, kätevään side-by-side-asennukseen.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi
- Enemmän tilaa suurikokoisille pakasteille – XXL-laatikko
- Mukava EasyOpen – ja ovi avautuu vaivattomasti
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti



EAN: 4002516683964 / Materiaalin numero: 12303630 / Vanhan materiaalin numero: 37478253EU2

<b>Laitekategoria</b>	
Pakastin	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven käsisyys	Vasen
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
<b>Muotoilu</b>	
Ulkokuoren väri	musta
Etuseinän väri	BlackSteel ovi
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Pilotettu ovenkahva	EasyOpen-vipukahva
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Tarkka säätö	Pakastimen lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
<b>Pakastin/pakastinosa</b>	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	7
sisältää XXL-laatikon	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	247,80
Energiankulutus/24 h, kWh	0,67
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Sisäänrakennetty lämmityslaite alhaisia huoneenlämpötiloja varten	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	1855
Laitteen syvyys, mm	675
Paino, kg	65,1
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	278
Kokonaiskäyttötavuus, l	278
Pakasteiden lämmönnousaika, h	18
Pakastuskyky, kg/24 h	18,00

FNS 4782 E N

Vapaasti sijoitettava pakastin  
mukava NoFrost, kätevään side-by-side-asennukseen.




EAN: 4002516683964 / Materiaalin numero: 12303630 /  
Vanhan materiaalin numero: 37478253EU2


Äänitasoluokka (A-D)	C
Äänitaso dB(A) re 1 pW	38
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohton pituus, m	2,1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Jääpala-astia	•

## FNS 4782 E N


Vapaasti sijoitettava pakastin mukava NoFrost, kätevään side-by-side-asennukseen.




FNS4383E N, FNS4782E N, FNS4782D N, FNS4882D N, FNS4383D N, Nordic, installation (footnote\*) (installation drawings)




FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E N, FNS4782D N, FNS4882D N, FNS4882E N, top view (footnote\*) (installation drawings)



FNS4782E N, FNS4782D N, FNS4882D N, FNS4383E N, Nordics, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)



KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, top view, Side-by-Side (\*footnote) (drawings)



KS4783ED N, KS4784ED N, KS4885DD N, FNS4782E N, FNS4882D, Nordic, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote)



K7797C L, ActiveDoor, with Alexa, with people (in-situ shot)