

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaallo- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516752912 / Materiaalin numero: 12317170 /
Vanhan materiaalin numero: 22744086NER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaallo-yhdistelmäuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Lämpimänäpito	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Popcorn-ohjelma	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelu mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Omat ohjelmat	•

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516752912 / Materiaalin numero: 12317170 /
Vanhan materiaalin numero: 22744086NER

Yksilölliset asetukset

Tehokkuus ja kestävyys

Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20

Helppohoitaisuus

Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•

Turvallisuus

Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•

Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintensojen määrä	3
Kannatintensojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintensojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–250
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	562
Paino, kg	36,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,70
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
Lasinen uunipannu	1

H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.



EAN: 4002516752912 / Materiaalin numero: 12317170 /
Vanhan materiaalin numero: 22744086NER

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni


saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyjä toimintatapoja.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings