

## H 7464 BPX CulinArt

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



- Suuri, selkeä tekstinäyttö ja hipaisupainikkeet – DirectSensor
- Vaivaton pitää puhtaana – pyrolyysipuhdistus ja PyroFit
- Kevyeksi kohonnutta, rapeapintaista leipää – Kosteuspaistolla
- Enää ei tarvitse pelätä ruoan ylikypsymistä – TasteControl
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Paistamiseen, hauduttamiseen ja gratinointiin – etuseteli induktioyhteensopivaa kannellista paistovuokaa varten



EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /

Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	H 7464 BPX CulinArt
Valmistajan materiaalinumero	12317180
EAN-numero	4002516752837
Hintaluokka	Gold
Rakennetyyppi ja design	
ArtLine	•
Kahvaton	•
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteuuni	•
Väri	Obsidian-musta matta
Mukavuustekijät	
TasteControl	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Paistoautomaatiikka	•
Kosteuspaisto + paistoautomaatiikka	•
Kiertoilma plus	•
Kosteuspaisto + kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Kosteuspaisto + tehopaisto	•
Kosteuspaisto	•
Kosteuspaisto + ylä-/alalämpö	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Grilli	•
Eko kiertoilma	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Kosteusjaksojen ajankohdat ohjelmitavissa	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•

## H 7464 BPX CulinArt

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /

Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Ohjelmoitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatohokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,3
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,8
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Pyrolyysi-puhdistusohjelmat	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
Höyrykehittimen teho, kW	1,10
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	0,3
Veden imuputki	•
<b>Turvallisuus</b>	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	76
Kannatintasojen määrä	5
Kannatintasot numeroitu	•
Uunin valo	1 LED-spotti
Pistotulpan tyyppi	Maadoitettu suko-pistorasia
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	595
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Paino, kg	47,0
Kokonaisliitântäteho, kW	3,60
Liitântäjohdon pituus, m	1,50
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1

## H 7464 BPX CulinArt

Kahvaton uuni

saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.



EAN: 4002516752837 / Materiaalin numero: 12317180 /

Vanhan materiaalin numero: 22746485NER

Virtajohto, jossa pistotulppa

•

Lamppujen vaihto

Asiakaspalvelu

### Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti HBB 71

1

PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikäpelti HBBL 71

1

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71

1

PyroFit-uuniritilä

1

PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot

1

Johdollinen paistolämpömittari

1

Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari)

1

Etuseteli induktioyhteensopivaa HUB 5001-M Gourmet-yleispannua varten

1

Kalkinpoistotabletit


2

### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar


H 7464 BPX CulinArt  
 Kahvaton uuni  
 saumaton muotoilu, paistolämpömittari ja LED-valaisin.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings