

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



- Suuri kosketusnäyttö ja lähestymisanturi – M Touch + MotionReact
- Helppo puhdistus – Uunitilan PerfectClean- ja struktuuripinta
- Entistä tasaisempi kypsennystulos – nopeasti ja hellävaraisesti
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@ home
- Kätevästi ja nopeasti: Pika-mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet

EAN: 4002516751267 / Materiaalin numero: 12317200 / Vanhan materiaalin numero: 22784086NER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmäuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Nopea ja hellävarainen	•
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Paistomittari	Johdollinen
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
Toimintatavat	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Paistoautomaatiikka	•
Eko kiertoilma	•
Grilli	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Matalalämpökypsennys	•
Mikroaallot	•
Mikroaaltouuni ja paistoautomaatiikka	•
Mikroaallot + grilli	•
Mikroaallot + kiertoilma plus	•
Mikroaallot + kiertoilmagrilli	•
Ylä-/alalämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Erikoisohjelmat	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovet	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Popcorn-ohjelma	•

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



EAN: 4002516751267 / Materiaalin numero: 12317200 /
Vanhan materiaalin numero: 22784086NER

Moniääniset merkkiäänit	•
Kellonajan näyttö	•
Kellon synkronointi	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Suosittelun mikroaaltoteho	•
Pika-mikroaaltotoiminto	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Automaattinen jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja PerfectClean-pinnoite	•
Saranoitu grillivastus	•
CleanGlass-luukku	•
Turvallisuus	
Jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Virran turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Anturilukitus	•
Tekniset tiedot	
Uunitilan tilavuus, l	43
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 1	3
Kannatintasojen määrä uunitilassa 2	3
Uunin valo	1 LED-spotti
Lämpötilat, °C	30–250
Lämpötilat, minimi, °C	30
Lämpötilat, maksimi, °C	250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho	•
Mikroaaltotehotasot, W	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595

H 7840 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



EAN: 4002516751267 / Materiaalin numero: 12317200 /
Vanhan materiaalin numero: 22784086NER

Laitteen korkeus, mm	456
Laitteen syvyys, mm	562
Paino, kg	38,0
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,20
Jännite, V	220-240
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,00
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
Johdollinen paistolämpömittari	1
Lasinen uunipannu	2

Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7840 BMX 125 Gala Ed

Kahvaton mikroaaltoyhdistelmäuuni

saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja paistolämpömittari



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings



installation H7000 BM, installation drawing



side view H7000 BM build-under, installation drawings