

## DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila

A+

EAN: 4002516720317 / Materiaalin numero: 12317290 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784088NER

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Yhdistelmähöyryuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrynkehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeatustoiminto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Höyrykypsennys	•
Sous-vide	•
Kuumennus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Erikoisleivonnaiset	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Lautasten lämmitys	•
Erikoisohjelmat	•

## DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni



EAN: 4002516720317 / Materiaalin numero: 12317290 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784088NER

Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyryvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänit	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
Helppohoitoisuus	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luukku	•
Höyrytekn./vedensyöttö	
DualSteam	•
Höyrykehittimen teho, kW	3,30
Raikasvesisäiliön täyttömäärä, l	1,4

## DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni

EAN: 4002516720317 / Materiaalin numero: 12317290 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784088NER

Raikasvesisäiliö moottoroidun ohjauspaneelin takana	•
Irrotettava tiivistyneen veden säiliö moottoroidun SoftClose-ohjauspaneelin takana	•
Vedenpoistosiht	•
<b>Turvallisuus</b>	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	47
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun kätsisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455,5
Laitteen syvyys, mm	568,5
Paino, kg	40,2
Kokonaisliitäntäteho, kW	3,40
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä HBBR 71	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot HFC 71 (pari)	1
Johdoton paistolämpömittari	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Reiitetyt teräksiset kypsennysastiat	2
Reiättömät teräksiset kypsennysastiat	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed  
Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni




EAN: 4002516720317 / Materiaalin numero: 12317290 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784088NER

#### Näytön kielivaihtoehdot


Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## DGC 7840 HCX Pro 125 Gala Ed Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings