

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiliitäntä



- Suuri kosketusnäyttö, lähestymisanturi – M Touch S + MotionReact
- Täydelliset tulokset – DualSteam-tekniikka
- Rapea kuori, mehukas sisus – yhdistelmäkypsennys
- Miele@home-verkkoon liitettävä WiFi-kodinkone + Mix & Match
- Helppo puhdistaa – HydroClean ja ruostumaton teräksinen uunitila

A+

EAN: 4002516720065 / Materiaalin numero: 12317300 / Vanhan materiaalin numero: 23784588NER

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Laitteen väri	Obsidian-musta matta
<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Yhdistelmähöyryuuni	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
<b>Mukavuustekijät</b>	
Pikalämmitys	•
Esilämmitys	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
Kosteudentunnistin	•
Yksilöllinen kosteudensäätö yhdistelmäkypsennyksessä	•
Menukypsennys ilman makujen sekoittumista	•
Mix&Match	•
Paistomittari	Johdoton
Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien mieltymysten mukaisiksi	•
Lämpimänäpito	•
Crisp function -rapeutustoiminto	•
<b>Toimintatavat</b>	
Sulatus	•
Automaattiohjelmat	•
Maakohtaiset automaattiohjelmat	•
Yhdistelmäkypsennys	•
Yhdistelmäkypsennys + kiertoilma plus	•
Yhdistelmäkypsennys + ylä-/alalämpö	•
Yhdistelmäkypsennys + grilli laaja	•
Höyrykypsennys	•
Sous-vide	•
Kuumennus	•
Paisto kosteutustoiminnolla	•
Grilli-toimintatavat	•
Grilli	•
Grilli pieni	•
Kiertoilma plus	•
Tehopaisto	•
Erikoisleivonnaiset	•
Ylä-/alalämpö	•
Ylälämpö	•
Alalämpö	•
Kiertoilmagrilli	•
Eko kiertoilma	•
Eco-höyrykypsennys	•
Lautasten lämmitys	•
Erikoisohjelmat	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiitääntä



EAN: 4002516720065 / Materiaalin numero: 12317300 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784588NER

<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Näyttö	M Touch
MotionReact-liiketunnistin	•
MotionReact: liiketunnistin sytyttää valon	•
MotionReact: liiketunnistin käynnistää näytön	•
MotionReact: liiketunnistin ilmoittaa liikehavainnon äänimerkillä	•
MotionReact: havaitsee kaapinovat	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Ohjetoiminto	•
Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi	•
Määrästä riippumaton kypsennys	•
Höyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti	•
Automaattinen Menu-kypsennys	•
Höyryvähennys kypsennyksen lopussa	•
Moniääniset merkkiäänit	•
Kellonajan näyttö	•
Päivämäärän näyttö	•
Hälytyskello	•
Ohjelmitava valmistuksen aloitushetki	•
Ohjelmitava valmistuksen lopetushetki	•
Ohjelmitava valmistusajan kesto	•
Todellisen lämpötilan näyttö	•
Tavoitelämpötilan näyttö	•
Merkkiääni, kun valittu lämpötila saavutettu	•
Suosituslämpötila	•
Omat ohjelmat	•
Yksilölliset asetukset	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A+
<b>Helppohoitoisuus</b>	
Ruostumaton teräksinen uunitila, jossa struktuuripinta	•
Saranoitu grillivastus	•
Ulkoinen höyrykehitin	•
HydroClean	•
Hoito-ohjelmat	•
Hoito-ohjelma Liotus	•
Huuhtelu-ohjelma	•
Uunitilan kuivatusohjelma	•
Pellinkannattimien pikalukitus	•
Irrotettavat teräksiset pellinkannattimet	•
Automaattinen kalkinpoisto	•
CleanGlass-luokku	•
<b>Höyrytekn./vedensyöttö</b>	
DualSteam	•
Höyrykehittimen teho, kW	3,30
DirectWater plus	•

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiitintä

EAN: 4002516720065 / Materiaalin numero: 12317300 /

Vanhan materiaalin numero: 23784588NER

Vedenpoistosiht	•
<b>Turvallisuus</b>	
Laitteen jäähdytysjärjestelmä ja viileänä pysyvä luukku	•
Turvakatkaisu	•
Käytönesto	•
Höyryjäähdytysjärjestelmä	•
Anturilukitus	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Uunitilan tilavuus, l	47
Kannatintasojen määrä	3
Kannatintasot numeroitu	•
Luukun kätsisyys	alla
Uunivalo	BrilliantLight
Uunikäytön lämpötilat, minimi, °C	30
Uunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	230
Höyryuunikäytön lämpötilat, minimi, °C	40
Höyryuunikäytön lämpötilat, maksimi, °C	100
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	452
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen mitat (L x K x S), mm	595 x 456 x 569
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	455,5
Laitteen syvyys, mm	568,5
Paino, kg	40,2
Kokonaisliitântäteho, kW	3,40
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50
Sulakekoko, A	16
Vaiheiden määrä	1
Tulovesiletkun pituus, m	2,0
Poistoletkun pituus, m	3,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti	1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritilä	1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot	1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari)	1
Rei'itettyjen teräksisten kypsennysastioiden määrä	2
Reiättömien teräksisten kypsennysastioiden määrä	1
HydroClean-puhdistusaine	1
Kalkinpoistotabletit	2

DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed

Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiitääntä



EAN: 4002516720065 / Materiaalin numero: 12317300 /  
Vanhan materiaalin numero: 23784588NER


#### Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## DGC 7845 HCX Pro 125 Gala Ed


Kahvaton kompakti yhdistelmähöyryuuni, jossa vesijohto- ja viemäriiitäntä




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



DGC7x6x X with and without handle side view, installation drawings