

ESW 7020 125 Gala Ed

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko

astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



- Upeaa nautintoa – matalalämpökypsennys
- Aina oikea lämpötila – neljä toimintatapaa
- Kätevä ja helppo – hipaisuohjaus
- Verkotettu WiFi-kodinkone – Miele@home
- Aina turvallinen – ajastin automaattisella poiskytkennällä


EAN: 4002516719946 / Materiaalin numero: 12317450 / Vanhan materiaalin numero: 30702050NER

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi ja design	
Gourmet-lämpölaatikko	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Väri	Obsidian-musta matta
Toimintatavat	
Kuppien lämmitys	•
Lautasten lämmitys	•
Ruokien lämpimänäpito	•
Matalalämpökypsennys	•
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Tilavuus	12 hlö astiasto
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Ohjelmoitava lopetus	•
Ajastustoiminto	•
Sapattiohjelma	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitaisuus	
Suora ohjauspaneeli	•
Turvallisuus	
Vileä etupinta	•
Liukuestematto	•
Virran turvakatkaisu	•
Tekniset tiedot	
Lämpötilat, minimi, °C	40
Lämpötilat, maksimi, °C	85
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	289
Laitteen syvyys, mm	570
Sisätilan käyttökorkuus, mm	230
Kokonaisliitântäteho, kW	0,70
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1

ESW 7020 125 Gala Ed

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko

astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.




EAN: 4002516719946 / Materiaalin numero: 12317450 /
Vanhan materiaalin numero: 30702050NER

Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Vakiovarusteet	
Liukuestematto	1
Täyttötillaa lisäävä ritilä	1

ESW 7020 125 Gala Ed

29 cm korkea kahvaton Gourmet-lämpölaatikko


astianlämmitykseen, ruoan lämpimänäpitoon ja matalalämpökypsennykseen.



ESW7020, Installation drawings, XL combination niche height

side view ESW7x20, installation drawing

built-in ESW7x20, installation drawing



Installation ESW7x20, installation drawing