

EVS 7010 125 Gala Ed

Kahvaton integroitu vakumointilaatikko, kork. 14 cm
ruoan ammattimaiseen tyhjiöpakkaamiseen.



- Säilyy tuoreena kauemmin – ruoan säilytys ja annostelu
- Ruoan intensiivinen maku – ruoan marinointi
- Ruoan valmistelu sous-vide-kypsennystä varten
- Helppo käsittely – Touch control ja teleskooppikannattimet
- Laatikon avaaminen ei voisi enää helpompaa olla – Push2open

EAN: 4002516718970 / Materiaalin numero: 12317600 /
Vanhan materiaalin numero: 30701051NER

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Rakennetyyppi ja design	
Väri	Obsidian-musta matta
Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Rakennetyyppi ja design	
Kalusteisiin sijoitettava vakumointilaatikko	•
ArtLine	•
Kahvaton	•
Mukavuustekijät	
Ruoan valmisteleminen sous vide -vakuumikypsennystä varten	•
Ruokaa voidaan säilyttää pitempään	•
Ruoan marinointi	•
Toimintatavat	
Vakumointi	•
Käyttökohteet	
Ruoan vakumointi	•
Ruoan marinointi	•
Ruoan annosteleminen	•
Vakumointiastiat	•
Alkuperäisen pakkauksen uudelleen sulkeminen	•
Vakumointitölkit	•
Nesteiden vakumointi	•
Käyttömukavuus	
Ruostumattoman vakumointikammion tilavuus, l	8,0
Pussin vähimmäiskoko, mm	250
Pussin enimmäiskoko, mm	350
Push2open-mekanismi	•
Täysin ulostulevat lämpölaatikon teleskooppikannattimet helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä	•
Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet	•
Symbolein merkityt valitsimet	•
Minimivakumointitehon säätö asteittain	1
Maksimivakumointitehon asetus	3
Vakumointiasetusten LED-merkkivalo	•
Minimivakumointitehon säätö asteittain ulkoisten astioiden vakumoinnissa	1
Maksimivakumointitehon asetus ulkoisten astioiden vakumoinnissa	3
Vakumointiasetusten LED-merkkivalo	•
Saumasajan asetukset	1 - 3
Saumasajan LED-merkkivalo	•
Pysäytystoiminto	•
Ilmanpoistotekniikka	
Vakumointikammio ruostumatonta terästä	•
Pumpun teho, m ³ /h	4

EVS 7010 125 Gala Ed

Kahvaton integroitu vakuumointilaatikko, kork. 14 cm
ruoan ammattimaiseen tyhjiöpakkaamiseen.



EAN: 4002516718970 / Materiaalin numero: 12317600 /
Vanhan materiaalin numero: 30701051NER

Helppohoitoisuus

Suora ohjauspaneeli	•
Huomautus vakuumpumpun kosteuden poistosta	•
Vaihdeettava saumauspalkki	•

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu	•
----------------------	---


Tekniset tiedot

Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	141
Laitteen syvyys, mm	570
Sisätilan käyttökorkuus, mm	80
Kokonaisliitântäteho, kW	0,32
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Virtajohto, jossa pistotulppa	•
Liitântäjohdon pituus, m	1,8


Vakiovarusteet

Sovitin vakuumointialle	1
Vakuumointikoroke	1
Vakuumointipussit	•
Vakuumointipussien määrä, 180 × 280 mm	50
Vakuumointipussien määrä, 240 × 350 mm	50


EVS 7010 125 Gala Ed
 Kahvaton integroitu vakumointilaatikko, kork. 14 cm
 ruoan ammattimaiseen tyhjiöpakkaamiseen.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing