

## K 7747 C 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi

PerfectFresh Pro ja DynaCool ammattimaiseen säilytykseen.



- Ammattimainen: PerfectFresh Pro pitää elintarv. tuoreina pitemp.
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan



EAN: 4002516711674 / Materiaalin numero: 12361920 /  
Vanhan materiaalin numero: 36774730EU1

<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Juhlavuoden kampanja</b>	
125-vuotisjuhlamallit	•
<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkottus Miele@home	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Ei
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	2
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
<b>Jääkaappi/jääkaappiosa</b>	
Hyllytasojen määrä	6
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	3
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	2
Ovihyllyt	4
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	99,65
Energiankulutus/24 h, kWh	0,27
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiäänä	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772

K 7747 C 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi


PerfectFresh Pro ja DynaCool ammattimaiseen säilytykseen.




EAN: 4002516711674 / Materiaalin numero: 12361920 /  
Vanhan materiaalin numero: 36774730EU1

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	70,5
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	294
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	98
Kokonaiskäyttötilavuus, l	294
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•
Etuseteli – ActiveAirClean-suodatin	•


K 7747 C 125 Gala Ed  
 Kalusteisiin sijoitettava jääkaappi  
 PerfectFresh Pro ja DynaCool ammattimaiseen säilytykseen.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)