

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

käyttöä helpottavat NoFrost ja 8 teleskoopikiskollista pakastelaatikkoa.



- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- SuperFreeze: ruoka jäätyy nopeasti ja hellävaraisesti
- SoftClose-mekanismi sulkee oven pehmeästi



EAN: 4002516711827 / Materiaalin numero: 12361980 /
Vanhan materiaalin numero: 37774040EU1

Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
125 Gala Edition	•
Laitekategoria	
Pakastin	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätsisyys	Vasen
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
NoFrost-automaattisulatus	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Party-tila	•
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	8
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	189,80
Energiankulutus/24 h, kWh	0,52
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	61,3
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	26
Ilmastoluokka	SN-T
4* pakastinosan tilavuus, l	213

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava pakastin

käyttöä helpottavat NoFrost ja 8 teleskoopikiskollista pakastelaatikkoa.



EAN: 4002516711827 / Materiaalin numero: 12361980 /
Vanhan materiaalin numero: 37774040EU1

Kokonaiskäyttötilavuus, l	213
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	12,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1300
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Jääpala-astia	•

FNS 7740 D 125 Gala Ed

Kalusteisiin sijoitettava pakastin


käyttöä helpottavat NoFrost ja 8 teleskooppikiskollista pakastelaatikkoa.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)