

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.



- Ammattimainen: PerfectFresh Pro pitää elintarv. tuoreina pitemp.
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- Älykäs verkottaminen avaa uusia mahdollisuuksia – Miele@home
- NoFrost: ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa
- DynaCool jakaa kylmän tasaisesti koko jääkaappitilaan



EAN: 4002516711704 / Materiaalin numero: 12361990 /
Vanhan materiaalin numero: 38774430EU1

Juhlavuoden kampanja	
125 Gala Edition	•
Juhlavuoden kampanja	
125-vuotisjuhlamallit	•
Laitekategoria	
Jääkaappi-pakastinyhdistelmä	•
Rakennetyyppi	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkottus Miele@home	•
Freshness-järjestelmä	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost-automaattisulatus	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ohjaus	
Toimintaperiaate	SensorTouch
Jääkaappi voidaan kytkeä pois päältä erikseen	Kyllä
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Kyllä
SuperCool	•
SuperFreeze	•
Lämpötila-alueiden määrä	3
Sapattitila	•
Party-tila	•
Holiday-tila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	3
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Pulloteline kromattua metallia	•
Laatikoiden määrä	2
Kuiva takaseinä	CleanSteel
Oven tölkkihyllyjen määrä	1
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	2
Pakastin/pakastinosa	
Pakastuslaatikoiden lukumäärä	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A–G)	C
Vuotuinen energiankulutus, kWh	165,71
Energiankulutus/24 h, kWh	0,45
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.




EAN: 4002516711704 / Materiaalin numero: 12361990 /
Vanhan materiaalin numero: 38774430EU1

Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
Sähkökatkoksen osoitin pakastimessa	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	1772
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	1788
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	559
Laitteen korkeus, mm	1770
Laitteen syvyys, mm	546
Paino, kg	34,2
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	18
Pakastimen kalusteoven maksimipaino, kg	12
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	174
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	71
4* pakastinosan tilavuus, l	70
Kokonaiskäyttötilavuus, l	244
Pakasteiden lämmönnousuaika, h	9
Pakastuskyky, kg/24 h	6,00
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	33
Virrankulutus, mA	1400
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•
Jääpala-astia	•
Etuseteli – ActiveAirClean-suodatin	•

KFN 7744 C 125 Gala Ed

Kalusteisiin sij. jääkaappipakastin

Parhaaseen kylmäsäilytykseen: PerfectFresh Pro, LED-valaistus ja NoFrost.



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*)
(installation drawings)



KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*)
(installation drawings)



KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view
(installation drawings)