

KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.



- FlexiFrame – säilytystilaa suuremmillekin viinipulloille
- Täydellistä muotoilua kahvattomiin keittiöihin – Push2open
- Samanaikainen viininsäilytys eri lämpötila-alueilla
- Hajuton jääkaappi taataan Active AirClean -suodattimilla
- Esittele viinisi täydellisessä valossa – LED-valaistus



EAN: 4002516712336 / Materiaalin numero: 12364300 /  
Vanhan materiaalin numero: 36642227EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Viinikaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin sijoitettava laite	•
Kalusteisiin integroitava laite	•
Oven käsisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Rinnakkain asennettava	•
<b>Muotoilu</b>	
Etuseinän väri	Graf.harmaa, lasi
Viinikaapin valaistus	Led-valaistus
<b>Käyttömukavuus</b>	
Verkotus Miele@homella	•
Tarvittavat varusteet	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Piilotettu ovenkahva	Push2open
Silence-järjestelmä	•
Puuhyllysten määrä	2
Puuhyllysten materiaali	Pyökki
FlexiFrame-telineiden määrä	2
NoteBoard	Kyllä
Viinipullon 3D-esittelyteline	•
Värinäton säilytys	•
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	TouchControl
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
Lämpötila-alueiden määrä	2
Minimilämpötilan säätöalue, °C	5
Maksimilämpötilan säätöalue, °C	20
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	G
Vuotuinen energiankulutus, kWh	143,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,39
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Lämpötilahälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Lämpötilahälytyksen merkkivalo	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	570
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	874
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	890
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	595
Laitteen korkeus, mm	906
Laitteen syvyys, mm	572
Paino, kg	54,0

KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi

FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




EAN: 4002516712336 / Materiaalin numero: 12364300 /  
Vanhan materiaalin numero: 36642227EU1

Ilmastoluokka	SN
Viinikaappiosa, l	104
Kokonaiskäyttötilavuus, l	104
0,75 litran Bordeaux-pulloja (kpl-määrä)	33 pulloa
Äänitasoluokka (A-D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	32
Virrankulutus, mA	1500
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50-60
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
<b>Vakiovarusteet</b>	
Active AirClean -suodatin	•


## KWT 6422 iG-1

Kalusteisiin sijoitettava viinikaappi


FlexiFrame ja Push2open kaikista vaativimmille viinintuntijoille.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw