

K 31252 Ui-1

Työtason alle sijoitettava jääkaappi

Kompakti suunnittelu ja käytännölliset ulosvedettävät laatikot.



- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus osassa
- Kätevä teleskooppinen pulloteline






EAN: 4002516712411 / Materiaalin numero: 12364410 /  
Vanhan materiaalin numero: 36312522EU1

<b>Laitekategoria</b>	
Jääkaappi	•
<b>Rakennetyyppi</b>	
Kalusteisiin integroitava laite	•
Työtason alle sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	Ulosvedettävä uunivaunu
<b>Muotoilu</b>	
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
<b>Ohjaus</b>	
Toimintaperiaate	PicTronic-ohjaus
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatohokkuusluokka (A–G)	E
Vuotuinen energiankulutus, kWh	93,00
Energiankulutus/24 h, kWh	0,25
<b>Turvallisuus</b>	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	820
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	880
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	597
Laitteen korkeus, mm	820
Laitteen syvyys, mm	550
Paino, kg	40,4
Jääkaapin kalusteoven maksimipaino, kg	10
Ilmastoluokka	SN-ST
Jääkaappiosan tilavuus, l	132
PerfectFresh-kylmätilan kanssa, l	0
4* pakastinosan tilavuus, l	0
Kokonaiskäyttötilavuus, l	132
Pakasteiden lämmönnousaika, h	0
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	35
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,2
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
<b>Vakiovarusteet</b>	
Munalokero	•

## K 31252 Ui-1

Työtason alle sijoitettava jääkaappi

Kompakti suunnittelu ja käytännölliset ulosvedettävät laatikot.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui  
(installation drawings)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side  
view (installation draw)

K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui  
(installation drawings)