

## Duoflex HX1

### Akkukäyttöiset pölynimurit

suuri imuteho | autom. imutehon säätö | helposti muunneltava | Terra-punainen



- 99,99 %\* pölynkeräyskyky Hygiene-suodattimella
- Litium-ioniakku: jopa 55 minuuttia imurointiaikaa yhdellä latauksella\*\*
- Yhtä tehokas kuin perinteinen Miele-pölynimuri\*\*\*
- SpeedLock: nopea vaihto koko laitteesta kädessä pidettävään yksikköön
- Kevyt ja kompakti: 3,1 kg / 0,3 l pölysäiliö
- Älykäs moottoroitu suulake, jossa automaattinen tehonsäätö

\* IEC 62885-4:n mukainen

\*\* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua suulaketta.

\*\*\* Puhdistusteho verrattavissa Mielen Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

EAN: 4002516714569 / Materiaalin numero: 12377650 /  
Vanhan materiaalin numero: 41QLL030EU1

Rakennetyyppi	
Johdottomat varsipölynimurit	•
Tuotemerkki	Duoflex HX1
Moottorityyppi	Digital Efficiency Motor
Tuotetyyppi	SQLL0
Laitteen väri	Terra-punainen
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	Painikkeet / 2 tasoa
Seinäteline	Standard
Varustepidike	HX-AH 20
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Pölypussin tilavuus, l	0,3
Tekniset tiedot	
Akkutyyppi	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1250
Paino, kg	3,1
Imurointiaika MIN-teholla, PowerUnit yksinään	55
Imurointialue, m <sup>2</sup>	60
Latausaika, min	210
Nimellinen tehonkulutus, W	160
Vakiovarusteet	
Puhdistustyökalu	Ei
Moottoroitu Multifloor-suulake HX-EB 20	•
HX-DB pölysuutin	•
HX-UN tekstiilisuulake	•
HX-CN rakosuulake	•