

Duoflex HX1 Total Care
Akkukäyttöiset pölynimurit
tehokas | Grab & Go | kevyt ja kompakti | monipuolinen varustesarja



- Litium-ioniakku: jopa 55 minuuttia imurointiaikaa yhdellä latauksella*
- Kätevä SpeedLook-seinätelineen mahdollistama Grab&Go-toiminto
- sis. Electro Compact -harjan lemmikkien karvojen imurointiin
- Älykäs moottoroitu suulake, jossa automaattinen tehonsäätö
- Moderni muotoilu, laadukas vaikutelma
- 99,99%** pölynkeräyskyky Hygiene-suodattimella
- sis. taipuisan imuletkun ja taipuisan pitkän rakosuulakkeen
- sis. monikäyttöisen yleisharjan arkojen pintojen imurointiin
- Kevyt ja kompakti: 3,1 kg / 0,3 l pölysäiliö
- Yhtä tehokas kuin perinteinen Miele-pölynimuri****

* Kun käytetään tehotasoa 1 ilman moottoroitua suulaketta.

** IEC 62885-4:n mukainen

*** Puhdistusteho verrattavissa Mielin Complete C3 (SGEF3) pölynimuriin, kun se on varustettu STB 305-3 -turboharjalla (pölynpoisto matoista ja kovien lattiapintojen urista, kuitujenpoisto matoista). IEC 62885-2:n mukainen.

EAN: 4002516715337 / Materiaalin numero: 12377740 /
Vanhan materiaalin numero: 41QLL036EU1

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	Duoflex HX1 Total Care
Valmistajan materiaalinumero	12377740
EAN-numero	4002516715337
Rakennetyyppi	
Johdottomat varspölynimurit	•
Tuotemerkki	Duoflex HX1
Moottorityyppi	Digital Efficiency Motor
Tuotetyyppi	SQLL0
Laitteen tyyppi ja rakenne	
Laitteen väri	Obsidian-musta
Puhdistus	
Vortex-teknologia	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen imutehon säätö	Painikkeet / 2 tasoa
Seinäteline	Speedlock
SpeedLock-järjestelmä	SpeedLock system
Suodatinjärjestelmä	
ComfortClean	•
Pölypussin tilavuus, l	0,3
Tekniset tiedot	
Akkutyyppe	Li-ioni
Akun nimelliskapasiteetti, mAh	2500
Äänenvoimakkuus, dB	79,0
Leveys, mm	260
Korkeus, mm	1250
Syvyys, mm	260
Paino, kg	3,1
Imurointiaika maksimiteholla, PowerUnit yksinään	55
Imurointialue, m ²	60
Latausaika, min	210
Vakiovarusteet	
Puhdistustyökalu	Integroitu
Moottoroitu MultiFloor-lattia/mattosuulake	•
Yleisharja	•
Taipuisa rakosuutin XL HX-CNXL	•
Taipuisa imuletku	•
Electro Compact -turboharja HX-EC 20	•