

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

QuickPowerWash 10 kg täyttömäärä nopeaan pesuun.



- Testattu 20 vuoden täydellistä pyykinhuoltoa varten
- Säästä energiaa valitsemalla paras energiatehokkuusluokka (A)
- QuickPowerWash tekee puhdasta jälkeä nopeasti ja tehokkaasti 49 minuutissa
- Lämmin sileytyks vähentää rypistymistä ja säästää jopa 50 % aikaa ja vaivaa#
- Hellävaraiseen XXL pyykinhuoltoon, 10 kg kennorumpu



EAN: 4002516789901 / Materiaalin numero: 12388870 /
Vanhan materiaalin numero: 11EK3751FIN

Rakennetyyppi	
Voidaan asentaa pesutorniksi	•
Rinnakkain asennettava	•
Asennus kaappien väliin	•
Luukun käsisyys	oikea
Malli	
Tuotemerkki	W1 Chrome Edition
Edestä täytettävä	•
Linkous	
Maksimilinkousnopeus	1400
Huuhtelut päättyneet	•
Ilman linkousta	•
Muotoilu	
Laitteen väri	lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin väri	lootusvalkoinen
Kiertovalitsimen väri	Lootusvalk./kromirengas
Ohjauspaneelin tyyppi	Kallistettu
Ohjaus	Kiertovalitsinohjaus
Näyttö	DirectSensor, valk., 7-os.
Puhdistusteho	
Innovatiivinen PowerWash-tekniikka	•
CapDosing-annostus	•
Hellävarainen pesu	
Kennorumpu	•
Täyttömäärä, kg	10,0
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Ajastin enintään 24 h	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen osoitin	•
Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo	•
AddLoad	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjelmaa kohden, kWh	52
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, l	53
Linkoustehokkuus	B
Ilmassa kulkevan melun päästöluokka (linkousjakso)	A
Äänitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW	71
ECO 40–60 -ohjelman kesto nimellistäyttömäärällä	239
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,40
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	0,80
Alhaiset pesulämpötilat "kylmä" ja "20 °C"	•
Määräautomaatiikka	•
Vesimäärän tunnistin	•
Vaahdon tunnistava	•
ProfiEco-moottori	•
Pesuohjelmat	
QuickPowerWash	•
Puuvilla (kirjopyykki)	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

QuickPowerWash 10 kg täyttömäärä nopeaan pesuun.



EAN: 4002516789901 / Materiaalin numero: 12388870 /
Vanhan materiaalin numero: 11EK3751FIN

Siliävät kuidut	•
Hienopyykki	•
Paidat	•
Villa (käsinpestävä)	•
Pika 20	•
Tumma pyykki/Denim	•
Kyllästys	•
Tyhjennys/Linkous	•
ECO 40-60	•
Pesun lisätoiminnot	
Lyhyt	•
Esipesu	•
Vesi plus	•
Lisähuuhtelu	•
Lämmin sileytyshöyryllä	•
Merkkiääni	•
Laatu	
Valurautainen vastapaino	•
Turvallisuus	
Vesiturvajärjestelmä	Watercontrol-System
Lapsilukko	•
PIN-koodi	•
Optinen liitäntä	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	596
Mitat, mm (korkeus)	850
Mitat, mm (syvyys)	636
Koneen syvyys luukku auki, mm	1054
Koneen syvyys ilman luukku (asennus työtason alle), mm	600
Paino, kg	93
Kokonaisliitännäteho, kW	2,10-2,40
Jännite, V	220-240
Sulakekoko, A	10
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohtoon pituus, m	2
Vakiovarusteet	
3 kapselia	•
Etuseteli Mielen pyykinpesuainetta varten	•

WEK375 WCS PWash&10kg

W1 edestä täytettävä pyykinpesukone:

QuickPowerWash 10 kg täyttömäärä nopeaan pesuun.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm