

K 4003 D

Vapaasti sijoitettava jääkaappi mukavaa raikkautta: DailyFresh ja DynaCool.



- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Optimaalinen ja huoltovapaa LED-valaistus
- FlexiBoard mahdollistaa korkeiden pakkausten säilytyksen
- Konepestävät ComfortClean-ovihyllyt




EAN: 4002516721307 / Materiaalin numero: 12389230 / Vanhan materiaalin numero: 36400344EU1

Laitekategoria	
Jääkaappi	•
Rakennetyyppi	
Vapaasti sijoitettava laite	•
Oven kätisyys	oikea
Oven avautumissuunta vaihdettavissa	•
Muotoilu	
Ulkokuoren väri	Valkoinen
Etuseinän väri	Valkoinen
Jääkaapin valaistus	LED-lamput
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Freshness-järjestelmä	DailyFresh
ComfortClean	•
Piilotettu ovenkahva	FrontOpen
Ohjaus	
Toimintaperiaate	EasyControl
Tarkka säätö	Jääkaapin lämpötila
Jääkaapissa ja pakastimessa erilliset lämpötilansäädöt	Ei
SuperCool	•
Lämpötila-alueiden määrä	1
Sapattitila	•
Jääkaappi/jääkaappiosa	
Hyllytasojen määrä	4
joista kaksiosaisia (FlexiBoard)	1
Laatikoiden määrä	1
Oven tölkkihyllyjen määrä	2
Ovihylly pulloille	1
Ovihyllyt	3
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	D
Vuotuinen energiankulutus, kWh	73,37
Energiankulutus/24 h, kWh	0,20
Turvallisuus	
Lukitustoiminto	•
Ovihälytyksen merkkiääni	•
Ovihälytyksen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Laitteen leveys, mm	600
Laitteen korkeus, mm	850
Laitteen syvyys, mm	607
Paino, kg	35,6
Oven saranointi	Ovi-oveen-kiinnitys
Ilmastoluokka	SN-T
Jääkaappiosan tilavuus, l	141
Kokonaiskäyttötilavuus, l	141
Äänitasoluokka (A–D)	B
Äänitaso dB(A) re 1 pW	34
Virrankulutus, mA	1200
Jännite, V	220-240

K 4003 D

Vapaasti sijoitettava jääkaappi mukavaa raikkautta: DailyFresh ja DynaCool.




EAN: 4002516721307 / Materiaalin numero: 12389230 /
Vanhan materiaalin numero: 36400344EU1


Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Taajuus, Hz	50
Liitäntäjohdon pituus, m	2,0
Lamppujen vaihto	Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet	
Munalokero	•

K 4003 D


Vapaasti sijoitettava jääkaappi mukavaa raikkautta: DailyFresh ja DynaCool.




K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation sketch (*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, installation (*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, top view (*footnote) (installation drawings)



K4003D ws, K4002D ws, installation sketch (*footnote) (installation drawings)