

PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



- Ajaton muotoilu – ruostumaton teräskupu ?? leveä
- Tehokas – ?? Booster-tasolla
- Tehokas suodatus – 10-kerroksinen rst-rasvasuodatin
- Turvallinen ja helppo puhdistaa – Miele CleanCover
- Sopii joka kotiin – poistavana tai huoneeseen palauttavana

A

EAN: 4002516737889 / Materiaalin numero: 12394740 /
Vanhan materiaalin numero: 28416855NER

Rakennetyyppi	
Seinälle asennettava liesituuletin	•
Toimintatavat	
Ilmanohjaustyyppi	Asennettavissa jälkikäteen
Aktiivihiihisuodatin (tilattava erikseen)	DKF 12-P, DKF12-R
Muotoilu	
Väri	mattamusta
Yksilöllinen mitoitus mahdollista erikoistilauksena	•
Käyttömukavuus	
Elektroninen ohjaus	•
Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)	3
Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkettyminen	•
Helposti puhdistettava kuvun sisäosa – CleanCover	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiätehokkuusluokka (A+++ – D)	A
Vuotuinen energiankulutus, kWh	47,0
Virtausdynaaminen hyötysuhde	A
Valotehokkuusluokka	A
Rasvasuodatuksen erotusasteen luokka	A
Suodatinjärjestelmä	
Konepesun kestävien teräksisten rasvasuodatinten lukumäärä (10-kerroksinen)	2
Valaistus	
LED-lamput	•
Määrä x W	2 x 3 W
Valoteho, Lx	330 lx
Väriämpötila, K	3000 Kelvin
Puhallin	
Kaksitoiminen puhallin	•
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori)	•
Käyttö hormiin poistavana	
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	47,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	52,0
Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	56,0
Ääniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	67,0
Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	32,0
Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	37,0
Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	41,0
Äänenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti	52,0
Huonetilaan palauttava	
Ääniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	54,0
Ääniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti	60,0

PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



EAN: 4002516737889 / Materiaalin numero: 12394740 /
Vanhan materiaalin numero: 28416855NER

Ääniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 64,0

Ääniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 60704-3 mukaisesti 71,0

Äänenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 39,0

Äänenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 45,0

Äänenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 48,0

Äänenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 µPa) standardin EN 60704-2-13 mukaisesti 56,0

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu •

Tekniset tiedot

Vakiopistotulppa •

Kokonaisliitântäteho, kW 0,22

Jännite, V 230

Sulakekoko, A 10

Vaiheiden määrä 1

Taajuus, Hz 50

Asennusohjeet

Poistoilmaliitântä päällä •

Poistoilmaliitântä päällä ja takana •

Teleskooppinen poistoilmapiutken suojuus •

Vakiovarusteet

Sulkuläppä •

Valinnaiset lisävarusteet


Aktiivihiihisuodatin Nein

Elvytettävä aktiivihiihisuodatin DKF 12-R

PUR 68 W

Seinälle asennettava liesituuletin

käyttöä helpottavat EasySwitch-kosketuspainikkeet ja LED-valaistus



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)