

KM 7363 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 Flex-alue
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto
- Kätevä suurille kattiloille ja pannuille: yhdisteltävät Flex-keittoalueet

EAN: 4002516739876 / Materiaalin numero: 12418490 /
Vanhan materiaalin numero: 26736370DFS

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-210
Maksimiteho, W	2100
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1350
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3650
Maksimiteho, W	3000
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@homella	•
Automaattitoiminto Con@ctivity	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Näytön väri	Keltainen
Jatkuva kattilantunnistus	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Hälytyskello	•
Virran turvakatkaisu	•

KM 7363 FL

Induktioketittotaso omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille




EAN: 4002516739876 / Materiaalin numero: 12418490 /
Vanhan materiaalin numero: 26736370DFS

Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Jälkilämmön hyödyntäminen	•
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W	1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W	2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min	20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min	20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min	20
Helppohoitoisuus	
Helposti puhdistettava keraaminen pinta	•
Turvallisuus	
Virran turvakatkaisu	•
Lukitustoiminto	•
Käytönesto	•
Integroitu jäädytyspuhallin	•
Ylikuumenemissuoja	•
Jälkilämmön osoitin	•
Tekniset tiedot	
Mitat, mm (leveys)	620
Mitat, mm (korkeus)	53
Mitat, mm (syvyys)	520
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)	600 mm - 600 mm
Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)	490 mm - 500 mm
Rungon korkeus sis. liitännäsohjauksen, mm	53
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	600
Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	500
Paino, kg	11
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)	624
Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)	524
Kokonaisliitännäteho, kW	7,30
Liitännäsohjauksen pituus, m	1,4
Jännite, V	230
Taajuus, Hz	50-60
Vakiovarusteet	
Virtajohto	Kyllä


KM 7363 FL

Induktioketittotasu omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



KM7363FL surface-mounted (*Fußnote) (Installation drawing)



KM7363FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)