

## KM 7361 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 erillistä erikokoista keittoaluetta
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516758419 / Materiaalin numero: 12422040 /  
Vanhan materiaalin numero: 26736170NER

<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	0
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	takaosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 4</b>	
Sijainti	etuosa, oikea
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 100-190
Booster-toiminnon maksimiteho, W	2100
Maksimiteho, W	1400
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•
Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänet)	•

KM 7361 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



EAN: 4002516758419 / Materiaalin numero: 12422040 /  
Vanhan materiaalin numero: 26736170NER

Hälytyskello

•

### Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

•

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

0,5

Virrankulutus valmiustilassa, W

1,0

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

2,0

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

20

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

20

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

20

### Helppohoitisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumentamissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

620

Mitat, mm (korkeus)

53

Mitat, mm (syvyys)

520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

560

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

490

Rungon korkeus sis. liitännätarasan, mm

53

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

600

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

500

Paino, kg

9

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

624

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

524

Kokonaisliitännätäteho, kW

7,30

Liitännät johdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

### Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä


## KM 7361 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

4 erillistä keittoaluetta houkuttelevaan perusmallin hintaan



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)