

KM 7363 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 Flex-alue
- Leveys 620 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516758518 / Materiaalin numero: 12422060 /
Vanhan materiaalin numero: 26736370NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Keittoalueen laajennus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•

KM 7363 FL

Induktioketittotasu omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



EAN: 4002516758518 / Materiaalin numero: 12422060 /
Vanhan materiaalin numero: 26736370NER

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)

Hälytyskello

Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

Virrankulutus valmiustilassa, W

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

Helppohoitaisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

Lukitustoiminto

Käytönesto

Integroitu jäähdytyspuhallin

Ylikuumentemissuoja

Jälkilämmön osoitin

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

Mitat, mm (korkeus)

Mitat, mm (syvyys)

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

Paino, kg

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

Kokonaisliitäntäteho, kW

Liitäntäjohdon pituus, m

Jännite, V

Taajuus, Hz

Vakiovarusteet

Virtajohto

•

•

•

0,5

1,0

2,0

20

20

20

•

•

•

•

•

•

•

620

53

520

600

490

53

600

500

9

624

524

7,30

1,4

230


50-60

Kyllä


KM 7363 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



KM7363FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7363FL flush (Installation drawing)