

KM 7373 FL

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 Flex-alue
- Leveys 800 mm, pinta-asennettava tai huullosasennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516758426 / Materiaalin numero: 12422070 /
Vanhan materiaalin numero: 26737370NER

Lämmitystapa	
Lämmitystapa	Induktio
Rakennetyyppi	
Erillinen	•
Muotoilu	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Huullosasennus	•
Keraamisen tason väri	Musta
Pinta-asennus	•
Keittoalueen tiedot	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
PowerFlex-keittoalueet	
Määrä	2
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
Keittoalue 1	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
Keittoalue 2	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
Keittoalue 3	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
Käyttömukavuus	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Keittoalueen laajennus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•

KM 7373 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



EAN: 4002516758426 / Materiaalin numero: 12422070 /

Vanhan materiaalin numero: 26737370NER

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)

•

Hälytyskello

•

Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

•

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

0,5

Virrankulutus valmiustilassa, W

1,0

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

2,0

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

20

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

20

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

20

Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumentamissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

800

Mitat, mm (korkeus)

53

Mitat, mm (syvyys)

520

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

750

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

490

Rungon korkeus sis. liitäntärasian, mm

53

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

780

Upotusaukon sisemmät mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

500

Paino, kg

11

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (leveys)

804

Upotusaukon ulommat mitat huullosasennuksessa, mm (syvyys)

524

Kokonaisliitäntäteho, kW

7,30

Liitäntäjohdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä


KM 7373 FL

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)