

## KM 7373 FR

Induktiokeittotaso omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



- Nopea valinta numeroriviltä – ComfortSelect
- 4 keittoaluetta, joista 1 Flex-alue
- Leveys 806 mm, ruostumaton teräskehys, pinta-asennettava
- Viestintä liesituulettimen kanssa – automaattinen Con@ctivity-toiminto

EAN: 4002516757993 / Materiaalin numero: 12422080 /  
Vanhan materiaalin numero: 26737310NER

<b>Lämmitystapa</b>	
Lämmitystapa	Induktio
<b>Rakennetyyppi</b>	
Erillinen	•
<b>Muotoilu</b>	
Tyylikäs keraaminen pinta	•
Keraamisen tason väri	Musta
Kehys ruostumatonta terästä	•
Pinta-asennus	•
<b>Keittoalueen tiedot</b>	
Keittoalueiden määrä	4
Keittoalueiden määrä	1
Valmistusastioiden enimmäismäärä	4
<b>PowerFlex-keittoalueet</b>	
Määrä	2
Tyyppi	Flex-keittoalue
Halkaisija, mm	Ø 110-210
Teho, W	2100
Booster, W	3000
<b>Keittoalue 1</b>	
Sijainti	etuosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 110-220
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3000
Maksimiteho, W	2300
<b>Keittoalue 2</b>	
Sijainti	takaosa, vasen
Tyyppi	Vario-keittoalue
Koko, mm	Ø 90-160
Booster-toiminnon maksimiteho, W	1850
Maksimiteho, W	1400
<b>Keittoalue 3</b>	
Sijainti	oikea
Tyyppi	Flex-keittoalue
Koko, mm	210x400
Booster-toiminnon maksimiteho, W	3700
Maksimiteho, W	3000
<b>Käyttömukavuus</b>	
Miele@home	•
Käyttö hipaisupainikkeilla	ComfortSelect
Automaattitoiminto Con@ctivity 3.0	•
Kattilan ja kattilan koon tunnistus	•
Keittoalueen laajennus	•
Näytön väri	Keltainen
Alkukuumennusautomaatiikka	•
Lämpimänäpito	•
Stop&Go-taukotoiminto	•
Recall-toiminto	•
Virran turvakatkaisu	•
Jatkuva kattilantunnistus	•

KM 7373 FR

Induktiokaittotasoa omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



EAN: 4002516757993 / Materiaalin numero: 12422080 /

Vanhan materiaalin numero: 26737310NER

Yksilölliset asetusmahdollisuudet (esim. merkkiäänät)

Hälytyskello

•

•

### Tehokkuus ja kestävyys

Jälkilämmön hyödyntäminen

•

Virrankulutus pois päältä -tilassa, W

0,5

Virrankulutus valmiustilassa, W

1,0

Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W

2,0

Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min

20

Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min

20

Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min

20

### Helppohoitoisuus

Helposti puhdistettava keraaminen pinta

•

### Turvallisuus

Virran turvakatkaisu

•

Lukitustoiminto

•

Käytönesto

•

Integroitu jäähdytyspuhallin

•

Ylikuumentemissuoja

•

Jälkilämmön osoitin

•

### Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys)

806

Mitat, mm (korkeus)

55

Mitat, mm (syvyys)

526

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (leveys)

750

Upotusaukon mitat pinta-asennuksessa, mm (syvyys)

490

Rungon korkeus sis. liitännätarastian, mm

53

Paino, kg

11

Kokonaisliitännäteho, kW

7,30

Liitännäjohdon pituus, m

1,4

Jännite, V

230

Taajuus, Hz

50-60

### Vakiovarusteet


Virtajohto

Kyllä

KM 7373 FR

Induktiokaittotasu omalla ohjauksella

Flex-keittoalue suurille astioille



KM7373FR, KM7372FR surface-mounted (Installation drawing)