

G 7138 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Ihanaa tilankäyttöä – 3D MultiFlex-aterintaso tarjoaa enemmän tilaa aterimille
- Enemmän tietoa nykyaikaisella kodinkoneiden verkotuksella – Miele@home
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516739098 / Materiaalin numero: 12426170 /
Vanhan materiaalin numero: 21713836NER

| Malli | |
|--|-------------------------|
| Työtason alle asennettava astianpesukone | • |
| 60 cm astianpesukone | • |
| XXL-astianpesukone | • |
| Muotoilu | |
| Ohjauspaneelin väri | Brilliant-valkoinen |
| Ohjauspaneelin tyyppi | Suora ohjaustaulu |
| Ohjaus | Ohjelman valintapainike |
| Näyttö | 1-rivinen tekstinäyttö |
| Näytön väri | Valkoinen |
| MultiLingua | • |
| Käyttömukavuus | |
| Verkotus Miele@home | • |
| Autom. annostelu PowerDiskin avulla | • |
| Jäljellä olevan ajan näyttö | • |
| Ajastin enintään 24 h | • |
| Toiminnan merkkivalo | Näyttö |
| Näytön kielen valinta | • |
| Tehokkuus ja kestävyys | |
| Energiätehokkuusluokka (A–G) | B |
| Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l | 6,0 |
| Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa | 8,4 |
| Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh | 0,64 |
| Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh | 64 |
| ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä | 0,40 |
| ECO-ohjelman kesto, minuuttia | 199 |
| Äänitasoluokka | B |
| Äänitaso, dB(A) | 42 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower-tekniikka | • |
| Todistetusti hygieenistä | • |
| Lämminvesiliitettä | • |
| Vajaatäyttö | • |
| Pesutuloksen laatu | |
| Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone | • |
| SensorDry | • |
| Turbothermic-kiertoilmakuivaus | • |
| Aktiivinen kondenssikuivaus | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Pesuohjelmat | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Teho 75 °C | • |
| PowerWash | • |

G 7138 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739098 / Materiaalin numero: 12426170 /

Vanhan materiaalin numero: 21713836NER

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Hellävarainen | • |
| ExtraQuiet 37 dB(A) | • |
| Koneenhoito | • |
| Suolan huuhtelu | • |
| Astianpesun ohjelmavaihtoehdot | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Pika | • |
| IntenseZone | • |
| Erittäin puhdas | • |
| Erittäin kuiva | • |
| Korivarustus | |
| Ruokailuvälineiden sijoittelu | 3D MultiFlex -taso |
| FlexCare-lasipidike | 2 |
| FlexCare-kupitteline | 1 |
| Korivarustus | ExtraComfort |
| Täyttömäärä astiastoja | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| Turvallisuus | |
| Waterproof-vesiturvajärjestelmä | • |
| Suodattimen merkkivalo | • |
| Lapsilukko | • |
| Tekniset tiedot | |
| Sijoitusaukon minimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon maksimileveys, mm | 600 |
| Sijoitusaukon minimikorkeus, mm | 845 |
| Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm | 910 |
| Sijoitusaukon syvyys, mm | 570 |
| Laitteen leveys, mm | 598 |
| Laitteen korkeus, mm | 845 |
| Laitteen syvyys, mm | 570 |
| Syvyys luukku auki, cm | 120,5 |
| Nettopaino, kg | 48,5 |
| Kokonaisliitântäteho, kW | 2,00 |
| Jännite, V | 230 |
| Sulakekoko, A | 10 |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Jännitteen taajuus | 50 |
| Tulovesiletkun pituus, cm | 1,50 |
| Poistoletkun pituus, cm | 1,50 |
| Liitântäjohdon pituus, m | 1,70 |

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

G 7138 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739098 / Materiaalin numero: 12426170 /
Vanhan materiaalin numero: 21713836NER

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

Etuseteli – 6 x PowerDisk


•

•

G 7138 SCU XXL AutoDos

Työtason alle asennettava astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)