

G 7188 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone
automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



- Innovatiivinen muotoilu ja suuri mukavuus – 3D°MultiFlex -taso
- Kommunikointi koneen kanssa ei voisi olla helpompaa – Miele@home
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose



EAN: 4002516739241 / Materiaalin numero: 12426220 /
Vanhan materiaalin numero: 21718862NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Verkotus Miele@home	•
Autom. annostelu PowerDiskin avulla	•
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	B
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,64
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	64
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,40
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	199
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•

G 7188 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



EAN: 4002516739241 / Materiaalin numero: 12426220 /
Vanhan materiaalin numero: 21718862NER

Koneenhoito

•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

AutoDos

•

Pika

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

3D MultiFlex -taso

FlexCare-lasipidike

2

FlexCare-kuppiteline

1

Korivarustus

ExtraComfort

Täyttömäärä astiastoja

14

MultiClip

•

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Suodattimen merkkivalo

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

845

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

910

Sijoitusaukon syvyys, mm

550

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

845

Laitteen syvyys, mm

550

Syvyys luukku auki, cm

120,5

Nettopaino, kg

48,0

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohdon pituus, m

1,70

Etupaneelin minimipaino, kg

4,0

Etupaneelin maksimipaino, kg

12,0

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english
(GB), español, français,
norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x PowerDisk

•

Etuseteli – 6 x PowerDisk

•

G 7188 SCVi XXL AutoDos

Täysintegroitu XXL-astianpesukone

automaattinen annostelu AutoDosin ja integroidun PowerDiskin ansiosta.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)