

G 7210 SCU

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Täydelliset tulokset alle tunnissa – QuickPowerWash
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516739265 / Materiaalin numero: 12426310 /
Vanhan materiaalin numero: 21721037NER

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

Malli

Työtason alle asennettava astianpesukone

•

60 cm astianpesukone

•

Muotoilu

Ohjauspaneelin väri

Ruost. teräs / CleanSteel

Ohjauspaneelin tyyppi

Suora ohjaustaulu

Ohjaus

Ohjelman valintapainikkeet

Näyttö

1-rivinen tekstinäyttö

Näytön väri

Valkoinen

MultiLingua

•

Käyttömukavuus

Jäljellä olevan ajan näyttö

•

Ajastin enintään 24 h

•

Toiminnan merkkivalo

Näyttö

Näytön kielen valinta

•

Tehokkuus ja kestävyys

Energiatohokkuusluokka (A–G)

A

Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l

6,0

Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa

8,4

Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh

0,54

Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh

54

ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä

0,29

ECO-ohjelman kesto, minuuttia

230

Äänitasoluokka

B

Äänitaso, dB(A)

43

EcoFeedback

•

EcoPower-tekniikka

•

Todistetusti hygieenistä

•

Lämminvesiliitäntä

•

Vajaatäyttö

•

Pesutuloksen laatu

Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone

•

AutoOpen-kuivaus

•

SensorDry

•

Aktiivinen kondenssikuivaus

•

BrilliantGlassCare

•

Pesuohjelmat

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

ComfortWash 45 °C

•

Teho 75 °C

•

PowerWash

•

G 7210 SCU

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739265 / Materiaalin numero: 12426310 /

Vanhan materiaalin numero: 21721037NER

ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,5
Kokonaisliitäntäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohtoon pituus, m	1,70

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus) alennettuun hintaan	•