

## G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone  
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516739302 / Materiaalin numero: 12426390 /  
Vanhan materiaalin numero: 21721736NER

<b>Malli</b>	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
<b>Muotoilu</b>	
Ohjauspaneelin väri	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
<b>Käyttömukavuus</b>	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
<b>Tehokkuus ja kestävyys</b>	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
<b>Pesutuloksen laatu</b>	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Pesuojelmat</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•

## G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone  
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739302 / Materiaalin numero: 12426390 /  
Vanhan materiaalin numero: 21721736NER

ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
<b>Astianpesun ohjelmavaihtoehdot</b>	
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
<b>Korivarustus</b>	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Turvallisuus</b>	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Lapsilukko	•
<b>Tekniset tiedot</b>	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	48,5
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
<b>Näytön kielivaihtoehdot</b>	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
<b>Vakiovarusteet</b>	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•

## G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.




EAN: 4002516739302 / Materiaalin numero: 12426390 /  
Vanhan materiaalin numero: 21721736NER

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),  
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)  
alennettuun hintaan

## G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone  
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm  
(installation drawing)