

G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Mukava päivittäisessä käytössä, erinomaiset pesutulokset – ExtraComfort-korit



EAN: 4002516739319 / Materiaalin numero: 12426410 /
Vanhan materiaalin numero: 21721737NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruost. teräs / CleanSteel
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitäntä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•

G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739319 / Materiaalin numero: 12426410 /
Vanhan materiaalin numero: 21721737NER

ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	570
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	570
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,5
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•

G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.




EAN: 4002516739319 / Materiaalin numero: 12426410 /
Vanhan materiaalin numero: 21721737NER

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

G 7217 SCU XXL

Työtason alle asennettava astianpesukone
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)