

G 7233 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja ympäristöystävällinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 43 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit



EAN: 4002516739326 / Materiaalin numero: 12426420 /
Vanhan materiaalin numero: 21723336NER

Malli	
Työtason alle asennettava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Brilliant-valkoinen
Ohjauspaneelin tyyppi	Suora ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	Näyttö
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 39 dB(A)	•
Koneenhoito	•

G 7233 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739326 / Materiaalin numero: 12426420 /

Vanhan materiaalin numero: 21723336NER

Suolan huuhtelu

•

Astianpesun ohjelmavaihtoehdot

BottleClean

•

Pika

•

IntenseZone

•

Erittäin puhdas

•

Erittäin kuiva

•

Korivarustus

Ruokailuvälineiden sijoittelu

3D MultiFlex -taso

FlexCare-lasipidike

2

FlexCare-kuppiteline

1

Korivarustus

MaxiComfort

Täyttömäärä astiastoja

14

MultiClip

•

FlexCare Glass & Bottle

•

XL-Assist

•

StrawClean

•

Turvallisuus

Waterproof-vesiturvajärjestelmä

•

Suodattimen merkkivalo

•

Lapsilukko

•

Tekniset tiedot

Sijoitusaukon minimileveys, mm

600

Sijoitusaukon maksimileveys, mm

600

Sijoitusaukon minimikorkeus, mm

805

Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm

870

Sijoitusaukon syvyys, mm

570

Laitteen leveys, mm

598

Laitteen korkeus, mm

805

Laitteen syvyys, mm

570

Syvyys luukku auki, cm

116,5

Nettopaino, kg

47,5

Kokonaisliitäntäteho, kW

2,00

Jännite, V

230

Sulakekoko, A

10

Vaiheiden määrä

1

Jännitteen taajuus

50

Tulovesiletkun pituus, cm

1,50

Poistoletkun pituus, cm

1,50

Liitäntäjohdon pituus, m

1,70

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), norsk, suomi, svenska

Vakiovarusteet

1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)


•

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan

•

G 7233 SCU Excellence

Työtason alle asennettavat astianpesukoneet
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)