

G 7262 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Säästä jopa 50 % enemmän energiaa – kuumavesiliitântä
- Kuivaa kaiken täysin – AutoOpen-kuivaus
- Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet – 6.0 l alkaen automaattiohjelmassa
- Helposti avattava ja suljettava luukku – ComfortClose
- Monipuolinen ja turvallinen – ExtraComfort-korimuotoilu



EAN: 4002516739357 / Materiaalin numero: 12426450 /
Vanhan materiaalin numero: 21726262NER

Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainike
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	ComfortClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkivalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatehokkuusluokka (A–G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistetusti hygieenistä	•
Lämminvesiliitântä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
SensorDry	•
Turbothermic-kiertoilmakuivaus	•
Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuhjelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
Hellävarainen	•
Erittäin hiljainen 40 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
Pika	•

G 7262 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739357 / Materiaalin numero: 12426450 /
Vanhan materiaalin numero: 21726262NER

Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	ExtraComfort
Täyttömäärä astiastoja	14
MultiClip	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkivalo	•
Lapsilukko	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	805
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	870
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	805
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	116,5
Nettopaino, kg	48,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50
Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitântäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	10,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	8,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	16,0
Näytön kielivaihtoehdot	
Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, français (FR), nederlands, norsk, suomi
Vakiovarusteet	
1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia)	•
Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia), vaihtoehtoisesti 9 pakkausta alennettuun hintaan	•

G 7262 SCVi

Täysintegroitavat astianpesukoneet

3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)