

G 7299 SCVi XXL Excellence
 Täysintegroitu XXL-astianpesukone
 3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



- Paras energiatehokkuusluokka A – energiaa säästävä ja taloudellinen
- Täysin kuivaa – Miele AutoOpen-kuivaus
- Uskomattoman alhainen melutaso, vain 42 dB(a) dB(A)
- Puhdasvesijärj. astianpesukoneet – kuluttavat Automatic-ohjelmassa vain 6.0 l vettä
- Äärimmäisen joustava ja laadukas korirakenne – MaxiComfort-korit



EAN: 4002516739418 / Materiaalin numero: 12426520 /
 Vanhan materiaalin numero: 21729962NER

Yleiset tiedot	
Mallitunniste	G 7299 SCVi XXL Excellence
Valmistajan materiaalinumero	12426520
EAN-numero	4002516739418
Luokka	Platinum
Malli	
Täysintegroitava astianpesukone	•
60 cm astianpesukone	•
XXL-astianpesukone	•
Muotoilu	
Ohjauspaneelin väri	Ruostumaton teräs.
Ohjauspaneelin tyyppi	täysintegroitu ohjaustaulu
Ohjaus	Ohjelman valintapainikkeet
Näyttö	1-rivinen tekstinäyttö
Näytön väri	Valkoinen
MultiLingua	•
Käyttömukavuus	
Luukunsuljin	AutoClose
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ajastin enintään 24 h	•
Toiminnan merkkipalo	optinen ja akustinen
Näytön kielen valinta	•
Tehokkuus ja kestävyys	
Energiatohokkuusluokka (A-G)	A
Vedenkulutus Automatic-ohjelmassa, l	6,0
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa yhtä pesukertaa kohden, litraa	8,4
Sähkönkulutus ECO-ohjelmassa, kWh	0,54
Energiankulutus ECO-ohjelmassa 100 pesukertaa kohden, kWh	54
ECO-ohjelman kulutusarvo (kWh) lämminvesiliitännässä	0,29
ECO-ohjelman kesto, minuuttia	230
Virrankulutus ajastusta käytettäessä, W	0,30
Virrankulutus pois päältä -tilassa, W	0,30
Virrankulutus valmiustilassa, W	0,30
Täyttömäärä standardiastioita	14
Äänitasoluokka	B
Äänitaso, dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-tekniikka	•
Todistustesti hygieenistä	•
Lämminvesiliitettä	•
Vajaatäyttö	•
Pesutuloksen laatu	
Puhdasvesijärjestelmäinen astianpesukone	•
AutoOpen-kuivaus	•
SensorDry	•

G 7299 SCVi XXL Excellence
 Täysintegroitu XXL-astianpesukone
 3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739418 / Materiaalin numero: 12426520 /
 Vanhan materiaalin numero: 21729962NER

Aktiivinen kondenssikuivaus	•
BrilliantGlassCare	•
Pesuojelmat	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Teho 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Hellävarainen	•
ExtraQuiet 37 dB(A)	•
Koneenhoito	•
Suolan huuhtelu	•
Astianpesun ohjelmavaihtoehdot	
BottleClean	•
Pika	•
IntenseZone	•
Erittäin puhdas	•
Erittäin kuiva	•
Korivarustus	
Ruokailuvälineiden sijoittelu	3D MultiFlex -taso
FlexCare-lasipidike	2
FlexCare-kuppiteline	1
Korivarustus	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Turvallisuus	
Waterproof-vesiturvajärjestelmä	•
Suodattimen merkkivalo	•
Tekniset tiedot	
Sijoitusaukon minimileveys, mm	600
Sijoitusaukon maksimileveys, mm	600
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm	845
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm	910
Sijoitusaukon syvyys, mm	550
Laitteen leveys, mm	598
Laitteen korkeus, mm	845
Laitteen syvyys, mm	550
Syvyys luukku auki, cm	120,5
Nettopaino, kg	49,0
Kokonaisliitântäteho, kW	2,00
Jännite, V	230
Sulakekoko, A	10
Vaiheiden määrä	1
Jännitteen taajuus	50

G 7299 SCVi XXL Excellence
Täysintegroitu XXL-astianpesukone
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



EAN: 4002516739418 / Materiaalin numero: 12426520 /
Vanhan materiaalin numero: 21729962NER

Tulovesiletkun pituus, cm	1,50
Poistoletkun pituus, cm	1,50
Liitäntäjohdon pituus, m	1,70
Etupaneelin minimipaino, kg	4,0
Etupaneelin maksimipaino, kg	10,0
[huolto voi jälkiasentaa minimiin]	7,0
[huolto voi jälkiasentaa maksimiin]	14,0

Vakiovarusteet

Etuseteli – 1 x UltraTabs-pakkaus (20 tablettia),
vaihtoehtoisesti 3 pakkausta (60 tablettia/pakkaus)
alennettuun hintaan


•

Näytön kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat näytön kielet, MultiLingua

deutsch, dansk, english
(GB), suomi, français (FR),
norsk, svenska, español

G 7299 SCVi XXL Excellence
Täysintegroitu XXL-astianpesukone
3D MultiFlex -taso maksimoi käyttömukavuuden.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)